



**Permanentné magnetické guľaté skľučovadlo s radiálnym rozstupom pólov,
Ø skľučovadla: 500mm**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	380810 500
GTIN	2050002040304
Trieda položky	33S

Popis

Prevedenie:

- **Silne priliehavý, neodymový, magnetický systém.**
- **Koncentrické drážky na vyrovnanie obrobkov.**
- **Stred magneticky neaktívny, tým je možný prechodový otvor.**

VYP-ZAP spínanie ručnou pákou.

Použitie:

- **Na brúsenie a sústruženie.**
- **Radiálnym pólovým členením obzvlášť vhodné na upínanie prstencov.**
- **Pre okrúhle a prstencové obrobky.**

Technický opis

Menovitá prídržní sila	150 N/cm ²
Ø centrovania	200 mm
Ø maximálny priemer vyvrtaného otvoru	58 mm
Ø závitu	8×M8

Ø rozostupnej kružnice otvorov	360 / 440 mm
Ø skľučovadla	500 mm
Hĺbka centrovania	8 mm
Ø nezmagnetizovaného zrna	60 mm
Hmotnosť	144 kg
Výška	92 mm
Tolerancia výšky	+0,5 / -2 mm
Druh produktu	Magnetické upínacie púzdro