

HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč Rúno/plátno, hrubý, Ø hlavy×šírka hlavy: 30X20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554910 30X20
GTIN	4062406272197
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja. Kombináciou s brúsnym plátnom sa zosilní **brúsny efekt** rúna . Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Na odstraňovanie nečistôt a oxidových vrstiev na kovoch, ako aj na matnenie Cr-Ni a iných nehrdzavejúcich ocelí, ako aj neželezných kovov.

Technický opis

Ø hlavy	30 mm
Ø stopky	6 mm
odporúčané otáčky	7500 min ⁻¹
maximálne otáčky	14000 min ⁻¹
Šírka hlavy	20 mm
Skratka pre brúsivo	A
Porovnanie zrnitosti	100 / 80
Stupeň jemnosti	hrubý

Atribút Názov produktu	hrubý
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		