



LED vrecková lampa Core s akumulátorom, Typ: P6R-CORE



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081468 P6R-CORE
GTIN	4058205020459
Trieda položky	04B

Popis

Prevedenie:

Spoločnosť LED Lenser je jedným z technologických lídrov v oblasti LED vreckových lámpe. V **hliníkových puzdrách odolných voči striekajúcej vode** sú všetky kontakty pozlátené, **vysokokvalitné šošovky** sústreďujú svetlo homogénne a s nízkymi stratami. Všetky svietidlá sú vybavené zaostrovateľnou hlavicou svietidla.

Séria Ledlenser Core, nová generácia známej série P.

Funkcia:

IP68: Skladá sa z ochrany proti trvalému ponoreniu do vody (vodotesné) a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjacieho kábla USB a pútko na ruku.

Technický opis

Napätie akumulátora	3,7 V
Označenie výrobcu	P6R-CORE
Ø hlavy	35 mm
Kapacita akumulátora	2,5 Ah
Zóna ATEX	žiadna
Svetelný tok	600 lm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 68
Celková dĺžka	151 mm

Svetelný tok Úroveň 2	240 lm
Hmotnosť	170 g
Trvanie osvetlenia	2 h
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Smart Light Technology (SLT)	áno
Druh batérie	Li-Ion
Trvanie osvetlenia úroveň 2	6 h
Osvetľovacie teleso	LED modul
Advanced Focus System (AFS)	áno
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Svetelný tok Úroveň 3	15 lm
Trvanie osvetlenia úroveň 3	95 h
Druh produktu	Vrecková lampa