

Garant**Vejárovitý brúsny kotúč Rúno (ZA), jemná, Ø hlavy×šírka hlavy: 60X30mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554908 60X30
GTIN	4062406272371
Trieda položky	51E

Popis

Prevedenie:

Vejárovité usporiadanie rúnových lamiel okolo osi nástroja. Ø stopky 6 mm.
Obzvlášť odolné a jemne štruktúrované rúno so zirkónovým korundom (ZA). **Ideálne na obrábanie ušľachtilej ocele.**

Použitie:

Na odstraňovanie nečistôt a oxidových vrstiev na kovoch, ako aj na matnenie Cr-Ni a iných nehrdzavejúcich ocelí, ako aj neželezných kovov.

Technický opis

Ø stopky	6 mm
Šírka hlavy	30 mm
maximálne otáčky	9000 min ⁻¹
odporúčané otáčky	5000 min ⁻¹
Ø hlavy	60 mm
Skratka pre brúsivo	ZA

Porovnanie zrnitosti	280
Stupeň jemnosti	jemná
Atribút Názov produktu	jemná
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		