

Garant GRIDLINE

**Kontajner 16G s dvierkami s ľavým dorazom/zásuvkami, 12×20G, Výška / počet zásuviek: 800/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927307 800/2
GTIN	4062406272432
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. Dvere s ľavým závesom.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 75, 75

Výška dverí mm: 525

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 1

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práško nanošaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Veľkosti 600 a 700 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

**Technický opis**

Šírka	400 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška	800 mm
Úžitková výška pre zásuvky	150 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Počet zásuviek	2
Úžitková výška dvier	525 mm
Počet dvier	1
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Úžitková šírka	350 mm
Doraz dvier	lavé
Hmotnosť	41,3 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Výška dvier	525 mm
Hĺbka	650 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

## Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927500 75
Koncové krytky úchytiak20-dielne Typ 10	951025 10
Kontajner 16G s dvierkami s ľavým dorazom na individuálne osadenie zásuvkami Výška / výška dvierok 800/525	927422 800/525
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21