

**Vejárovitý brúsny kotúč (A), Zrnitosť 150, Ø hlavy×šírka hlavy: 25X30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 555035 25X30  |
| GTIN             | 4027497608935 |
| Trieda položky   | 56L           |

**Popis****Prevedenie:**

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja. Vložené lamely s lepením na prednej strane.

**Použitie:**

Odhrotovanie otvorov, priečných otvorov a vnútorných plôch rúr. Brúsne lamely sa prispôbujú priemeru obrobku. Radiálne použitie.

**Technický opis**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| maximálne otáčky       | 18000 min <sup>-1</sup>   |
| Ø stopky               | 6 mm                      |
| Celková dĺžka          | 100 mm                    |
| Brusivo                | korundové brúsne zrno (A) |
| Skratka pre brusivo    | A                         |
| Atribút Názov produktu | Zrnitosť 150              |
| Druh produktu          | Vejárovitý brúsny kotúč   |

**Údaje o užívateľovi**

|        | Zhoda  | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|--------|--------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný |                |         |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |
| Oceľ < 60 HRC                 | podmienene vhodný |
| GG(G)                         | podmienene vhodný |
| CuZn                          | vhodný            |
| Plast, sklolaminát            | vhodný            |
| Drevo                         | vhodný            |
| suché                         | vhodný            |