



LED baterka, Typ: P4R



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081467 P4R
GTIN	4058205023740
Trieda položky	04B

Popis

Prevedenie:

Spoločnosť LED Lenser je jedným z technologických lídrov v oblasti LED vreckových lúčok. V **hliníkových puzdrách odolných voči striekajúcej vode** sú všetky kontakty pozlátené, **vysokokvalitné šošovky** sústreďujú svetlo homogénne a s nízkymi stratami. Všetky svietidlá sú vybavené zaostrovateľnou hlavicou svietidla.

Kompaktné vreckové lampy vo formáte pera alebo príviesku na kľúče.

· **Možnosť výberu batérie alebo nabíjateľnej verzie.**

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjacej stanice a nabíjacieho kábla USB.

Technický opis

Označenie výrobcu	P4R
Napätie akumulátora	1,2 V
Druh batérie	nikel-metal hydrid
Svetelný tok	120 lm
Hmotnosť	60 g
Kapacita akumulátora	0,9 Ah
Celková dĺžka	146 mm

Trvanie osvetlenia úroveň 2	18 h
Advanced Focus System (AFS)	áno
Osvetľovacie teleso	LED modul
Trvanie osvetlenia	4 h
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Ø hlavy	15 mm
Svetelný tok Úroveň 2	10 lm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zóna ATEX	žiadna
Smart Light Technology (SLT)	nie
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Vrecková lampa

Príslušenstvo

Súprava akumulátorových článkov NiMH, nabíjacích vopred nabitých Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081575 LR3
Súprava akumulátorových článkov NiMH, nabíjacích Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081570 LR3