

**Vejárovitý brúsny kotúč (A), Zrnitosť 150, Ø hlavy×šírka hlavy: 25X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	555035 25X10
GTIN	4027497608911
Trieda položky	56L

**Popis****Prevedenie:**

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja. Vložené lamely s lepením na prednej strane.

**Použitie:**

Odhrotovanie otvorov, priečných otvorov a vnútorných plôch rúr. Brúsne lamely sa prispôsobujú priemeru obrobku. Radiálne použitie.

**Technický opis**

Ø stopky	6 mm
maximálne otáčky	18000 min <sup>-1</sup>
Celková dĺžka	100 mm
Brusivo	korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brusivo	A
Atribút Názov produktu	Zrnitosť 150
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		

Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný
Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný
GG(G)	podmienene vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný
suché	vhodný