

**Digitálny číselník Odčítanie 0,01 mm, Rozsah merania: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434004 25
GTIN	4062406272500
Trieda položky	42C

**Popis****Prevedenie:**

Digitálny odchýlkomer kompaktnej konštrukcie s kontrastným digitálnym displejom.

- **Zmena smeru počítania.**
- **Veľmi tenký kryt.**

**Prevedenie reklamného textu:**

Digitálny odchýlkomer kompaktnej konštrukcie s kontrastným digitálnym displejom.

**Rozsah balenia:**

Vrátane krytu s očkom a 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915.

**Technický opis**

Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Ø upínacej stopky h7	8 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,035 mm
Meracia sila	0,8 – 1,7 N

Rozsah merania	0 - 25 mm
Ø puzdra	58 mm
Kalibrácia	C1
Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Hrúbka krytu	26 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 30	023000 30
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100	023010 100

## Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Zalomený držiak úchylkomerov 45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Výkyvný dotyk	434912
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17

Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80