



LED vrecková lampa Work s akumulátorom, Typ: P18R-WORK



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081469 P18R-WORK
GTIN	4058205020749
Trieda položky	04B

Popis

Prevedenie:

Spoločnosť LED Lenser je jedným z technologických lídrov v oblasti LED vreckových lúč. V **hliníkových puzdrách odolných voči striekajúcej vode** sú všetky kontakty pozlátené, **vysokokvalitné šošovky** sústreďujú svetlo homogénne a s nízkymi stratami. Všetky svietidlá sú vybavené zaostrovateľnou hlavicou svietidla.

Séria Ledlenser Work, prakticky nezničiteľné svetlá na drsné použitie v komerčnom sektore.

- **Pryžové kryty na hlave a koncovke lampy chránia pred nárazom a poškodením.**
- **Dodatočné predné sklo chráni objektív pred poškrábaním.**

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjacieho kábla USB a pútko na ruku.

Technický opis

Trvanie osvetlenia úroveň 2	4,5 h
Svetelný tok	2600 lm
Kapacita akumulátora	3 Ah
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Osvetľovacie teleso	LED modul

Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zóna ATEX	žiadna
Svetelný tok Úroveň 2	1000 lm
Trvanie osvetlenia	2,5 h
Ø hlavy	99 mm
Hmotnosť	669 g
Druh batérie	Li-Ion
Označenie výrobcu	P18R-WORK
Advanced Focus System (AFS)	áno
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Celková dĺžka	183 mm
Napätie akumulátora	3,7 V
Smart Light Technology (SLT)	áno
Svetelný tok Úroveň 3	30 lm
Trvanie osvetlenia úroveň 3	70 h
Druh produktu	Vrecková lampa