



LED vrecková lampa Work s akumulátorom, Typ: P7R-WORK



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081469 P7R-WORK
GTIN	4058205020695
Trieda položky	04B

Popis

Prevedenie:

Spoločnosť LED Lenser je jedným z technologických lídrov v oblasti LED vreckových lámpe. V **hliníkových puzdách odolných voči striekajúcej vode** sú všetky kontakty pozlátené, **vysokokvalitné šošovky** sústreďujú svetlo homogénne a s nízkymi stratami. Všetky svietidlá sú vybavené zaostrovateľnou hlavicou svietidla.

Séria Ledlenser Work, prakticky nezničiteľné svetlá na drsné použitie v komerčnom sektore.

- **Pryžové kryty na hlave a koncovke lampy chránia pred nárazom a poškodením.**
- **Dodatočné predné sklo chráni objektív pred poškriabaním.**

Funkcia:

IP68: Skladá sa z ochrany proti trvalému ponoreniu do vody (vodotesné) a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjacieho kábla USB, pútko na ruku a nabíjacej stanice.

Technický opis

Svetelný tok	900 lm
Celková dĺžka	170 mm
Svetelný tok Úroveň 2	390 lm
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Napätie akumulátora	3,7 V
Zóna ATEX	žiadna
Trvanie osvetlenia úroveň 2	3,25 h

Advanced Focus System (AFS)	áno
Druh batérie	Li-Ion
Smart Light Technology (SLT)	áno
Trvanie osvetlenia	2 h
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso	LED modul
Označenie výrobcu	P7R-WORK
Kapacita akumulátora	4,8 Ah
Hmotnosť	219 g
Stupeň ochrany krytom IP	IP 68
Ø hlavy	45 mm
Trvanie osvetlenia úroveň 3	60 h
Svetelný tok Úroveň 3	15 lm
Druh produktu	Vrecková lampa