

Garant GRIDLINE

Montážny vozík na osadenie zásuvkami, 46×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 885/0**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931427 885/0
GTIN	4062406352745
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Na osadenie zásuviek 46 × 24 G.

Montážny vozík v rozmere 50 × 28 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska možno zaaretovať. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Osadenie zásuviek je povolené len s č. 931454 alebo č. 931456 (s odblokovaním jednotlivých zásuviek jednou rukou).

Technický opis

Maximálna nosnosť	600 kg
ComfortClose	nie

Počet zásuviek	0
Hmotnosť	81 kg
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Hĺbka	700 mm
Výška	885 mm
Ø kolesa	125 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvková skrinka Výška	700 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Úžitková výška	600 mm
Počet dvier	0
so zvýšeným okrajom	áno
Zásuvková skrinka Úžitková výška	600 mm
Šírka	1250 mm
Prevedenie	pojzdňný
Prevedenie	na individuálne osadenie
Počet výsuvných políc	0
Úžitková výška pre zásuvky	600 mm
Puzdro hore otvorené	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	46x24G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na
4 stranách Rozmer v G 50X28

951972 50X28