

Garant GRIDLINE

**Montážny vozík so zásuvkami 75 kg, 20×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 685/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930515 685/3
GTIN	4062406352479
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:****Kompletne so zásuvkami 20 × 20 G.**

Montážny vozík 24 × 24 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

**100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

**Osadenie:**

Výška čela zásuvky mm: 100, 100, 200

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

## Technický opis

Hmotnosť	68 kg
Zásuvková skrinka Úžitková výška	400 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Počet zásuviek	3
Šírka	600 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Úžitková výška	400 mm
Počet dvier	0
Zásuvková skrinka Výška	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Výška	685 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
so zvýšeným okrajom	áno
Ø kolesa	125 mm
ComfortClose	nie
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	so zásuvkami
Počet výsuvných políc	0

Úžitková výška pre zásuvky	400 mm
Puzdro hore otvorené	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Montážny vozík

## Príslušenstvo

Posuvná rukoväť Typ 1	958490 1
Odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou Zásuvky užitočná šírka v G 20	951020 20
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 100	930534 100
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 200	930534 200
Montážny vozík na osadenie zásuvkami Výška v mm / počet zásuviek 685/0	930517 685/0
Krycia doska z oceleového plechu so zaobleným okrajom na 4 stranách Rozmer v G 24X24	951972 24X24