

Garant GRIDLINE

**Montážny vozík so zásuvkami 75 kg, 20×20G, Výška v mm / počet zásuviek:
685/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930515 685/4
GTIN	4062406348748
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:****Kompletne so zásuvkami 20 × 20 G.**

Montážny vozík 24 × 24 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 50, 100, 100, 150

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Ø kolesa	125 mm
Zásuvková skrinka Výška	500 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
Počet dvier	0
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hĺbka	600 mm
Výška	685 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	400 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Úžitková výška	400 mm
Hmotnosť	76 kg
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Šírka	600 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Počet zásuviek	4
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
ComfortClose	nie
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
so zvýšeným okrajom	áno
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	so zásuvkami
Počet výsuvných políc	0

Puzdro hore otvorené	nie
Úžitková výška pre zásuvky	400 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou Zásuvky užitočná šírka v G 20	951020 20
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Posuvná rukoväť Typ 1	958490 1
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 100	930534 100
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 150	930534 150
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 50	930534 50
Montážny vozík na osadenie zásuvkami Výška v mm / počet zásuviek 685/0	930517 685/0
Krycia doska z oceleového plechu so zaobleným okrajom na 4 stranách Rozmer v G 24X24	951972 24X24