

HOLEX**Dierovacie nožnice na plech Nástrojová oceľ, pravé rezanie, Celková dĺžka: 230mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	761201 230
GTIN	4062406254810
Trieda položky	72D

Popis**Prevedenie:**

Z **nástrojovej ocele**, indukčne kalené rezné hrany (HRC 58 – 60), aj na plechy V2A. Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy, štíhle, špicaté a otvorené lakované, prípadne zapustené ramená.

Použitie:

Na zakrivené a krátke rovné rezy.

Technický opis

Celková dĺžka	230 mm
Dĺžka ostria	45 mm
Druh použitia	pravé rezanie
Druh produktu	Nožnice