

Garant GRIDLINE

Montážny vozík na osadenie zásuvkami, 20×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 885/0**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930517 885/0
GTIN	4062406352509
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Na osadenie zásuviek 20 × 20 G.

Montážny vozík 24 × 24 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Osadenie zásuviek je povolené len s č. 930534 (s odblokovaním jednotlivých zásuviek jednou rukou).

Technický opis

Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
---	---

Zásuvková skrinka Výška	700 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
so zvýšeným okrajom	áno
Šírka	600 mm
Počet dvier	0
Zásuvková skrinka Úžitková výška	600 mm
Hĺbka	600 mm
Počet zásuviek	0
Výška	885 mm
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Úžitková výška	600 mm
Ø kolesa	125 mm
ComfortClose	nie
Hmotnosť	48 kg
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	na individuálne osadenie
Puzdro hore otvorené	nie
Úžitková výška pre zásuvky	600 mm
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Posuvná rukoväť Typ 1	958490 1
Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na 4 stranách Rozmer v G 24X24	951972 24X24