

Garant GRIDLINE

**Montážny vozík na osadenie zásuvkami, 36×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 885/0****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931327 885/0
GTIN	4062406352714
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Na osadenie zásuviek 36 × 24 G.

Montážny vozík 40 × 28 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Osadenie zásuviek je povolené len s č. 931354 alebo č. 931356 (s odblokovaním jednotlivých zásuviek jednou rukou).

**Technický opis**

Výška	885 mm
Hĺbka	700 mm

ComfortClose	nie
Počet zásuviek	0
Zásuvková skrinka Výška	700 mm
so zvýšeným okrajom	áno
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Ø kolesa	125 mm
Hmotnosť	76 kg
Počet dvier	0
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Zásuvková skrinka Úžitková výška	600 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka	1000 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
Úžitková výška	600 mm
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Prevedenie	pojzdny
Prevedenie	na individuálne osadenie
Počet výsuvných políc	0
Puzdro hore otvorené	nie
Úžitková výška pre zásuvky	600 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36x24G
Druh produktu	Montážny vozík

---

## Príslušenstvo

Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na  
4 stranách Rozmer v G 40X28

951972 40X28