

Garant GRIDLINE

Montážny vozík na osadenie zásuvkami, 20×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 685/0**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930517 685/0
GTIN	4062406352493
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Na osadenie zásuviek 20 × 20 G.

Montážny vozík 24 × 24 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Osadenie zásuviek je povolené len s č. 930534 (s odblokovaním jednotlivých zásuviek jednou rukou).

Technický opis

Ø kolesa	125 mm
----------	--------

Počet dvier	0
Počet zásuviek	0
Zásuvková skrinka Úžitková výška	400 mm
ComfortClose	nie
Zásuvková skrinka Výška	500 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Maximálna nosnosť	600 kg
Šírka	600 mm
Výška	685 mm
Hmotnosť	44 kg
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Hĺbka	600 mm
so zvýšeným okrajom	áno
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Úžitková výška	400 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	na individuálne osadenie
Puzdro hore otvorené	nie
Počet výsuvných políc	0
Úžitková výška pre zásuvky	400 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Posuvná rukoväť Typ 1	958490 1
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na 4 stranách Rozmer v G 24X24	951972 24X24