

Garant GRIDLINE

**Montážny vozík so zásuvkami 75 kg, 26×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 885/5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930615 885/5
GTIN	4062406348755
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:****Kompletne so zásuvkami 26 × 20 G.**

Montážny vozík 30 × 24 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

**100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

**Osadenie:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

## Technický opis

Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Počet zásuviek	5
Úžitková výška	600 mm
Zásuvková skrinka Výška	700 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvková skrinka Úžitková výška	600 mm
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Počet dvier	0
Hmotnosť	106 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
so zvýšeným okrajom	áno
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Šírka	750 mm
Výška	885 mm
ComfortClose	nie
Počet radiacích koliesok so zaistovacou brzdou	2
Maximálna nosnosť	600 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	so zásuvkami
Úžitková výška pre zásuvky	600 mm
Puzdro hore otvorené	nie

Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x20G
Druh produktu	Montážny vozík

## Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 150	930634 150
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 75	930634 75
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 100	930634 100
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 200	930634 200
Montážny vozík na osadenie zásuvkami Výška v mm / počet zásuviek 885/0	930617 885/0
Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na 4 stranách Rozmer v G 30X24	951972 30X24
Koncové krytky úchytiel 20-dielne Typ 10	951025 10