

Garant GRIDLINE

**Montážny vozík so zásuvkami 75 kg, 26×20G, Výška v mm / počet zásuviek:
885/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930615 885/4
GTIN	4062406352516
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:****Kompletne so zásuvkami 26 × 20 G.**

Montážny vozík 30 × 24 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 125, 300

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Počet dvier	0
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	600 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hĺbka	600 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Maximálna nosnosť	600 kg
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
ComfortClose	nie
Zásuvková skrinka Výška	700 mm
so zvýšeným okrajom	áno
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Počet zásuviek	4
Úžitková výška	600 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×20
Výška	885 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Šírka	750 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hmotnosť	95 kg
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	so zásuvkami
Počet výsuvných políc	0
Úžitková výška pre zásuvky	600 mm

Puzdro hore otvorené	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x20G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 100	930634 100
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 75	930634 75
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 125	930634 125
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 300	930634 300
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Montážny vozík na osadenie zásuvkami Výška v mm / počet zásuviek 885/0	930617 885/0
Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na 4 stranách Rozmer v G 30X24	951972 30X24
Koncové krytky úchytiel20-dielne Typ 10	951025 10