

Garant GRIDLINE

**Montážny vozík so zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 985/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931145 985/4
GTIN	4062406352646
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:****Kompletne so zásuvkami 26 × 24 G.**

Montážny vozík 30 × 28 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukovätami Haptoprene. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

**100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Technický opis**

Maximálna nosnosť	600 kg
so zvýšeným okrajom	áno
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvková skrinka Výška	800 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Hmotnosť	115 kg
ComfortClose	nie
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Zásuvková skrinka Úžitková výška	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hĺbka	700 mm
Šírka	750 mm
Počet dvier	0
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Výška	985 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Úžitková výška	700 mm
Počet zásuviek	4
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Ø kolesa	125 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	so zásuvkami
Počet výsuvných políc	0
Úžitková výška pre zásuvky	700 mm

Puzdro hore otvorené	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Montážny vozík

## Príslušenstvo

Montážny vozík na osadenie zásuvkami Výška v mm / počet zásuviek 985/0	931147 985/0
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 125	931166 125
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 200	931166 200
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 300	931166 300
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 75	931166 75
Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na 4 stranách Rozmer v G 30X28	951972 30X28