

Garant GRIDLINE

**Montážny vozík so zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek:
985/5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931145 985/5
GTIN	4062406348786
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:****Kompletne so zásuvkami 26 × 24 G.**

Montážny vozík 30 × 28 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukovätami Haptoprene. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Počet dvier	0
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Hĺbka	700 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Maximálna nosnosť	600 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
so zvýšeným okrajom	áno
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Počet zásuviek	5
ComfortClose	nie
Zásuvková skrinka Úžitková výška	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Šírka	750 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hmotnosť	124 kg
Výška	985 mm
Zásuvková skrinka Výška	800 mm
Ø kolesa	125 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Úžitková výška	700 mm
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	so zásuvkami
Počet výsuvných políc	0
Úžitková výška pre zásuvky	700 mm

Puzdro hore otvorené	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Montážny vozík na osadenie zásuvkami Výška v mm / počet zásuviek 985/0	931147 985/0
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 100	931166 100
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 125	931166 125
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 200	931166 200
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 75	931166 75
Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na 4 stranách Rozmer v G 30X28	951972 30X28