

Garant GRIDLINE

**Montážny vozík so zásuvkami 75 kg, 20×24G, Výška v mm / počet zásuviek:
885/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931025 885/4
GTIN	4062406352561
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:****Kompletne so zásuvkami 20 × 24 G.**

Montážny vozík 24 × 28 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 125, 300

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Počet zásuviek	4
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
ComfortClose	nie
Ø kolesa	125 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Úžitková výška	600 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×24
Počet dvier	0
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
so zvýšeným okrajom	áno
Maximálna nosnosť	600 kg
Hmotnosť	98 kg
Šírka	600 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Hĺbka	700 mm
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Zásuvková skrinka Úžitková výška	600 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvková skrinka Výška	700 mm
Výška	885 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	so zásuvkami
Počet výsuvných políc	0

Puzdro hore otvorené	nie
Úžitková výška pre zásuvky	600 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x24G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 75	931046 75
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 100	931046 100
Montážny vozík na osadenie zásuvkami Výška v mm / počet zásuviek 885/0	931027 885/0
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 300	931046 300
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 125	931046 125
Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na 4 stranách Rozmer v G 24X28	951972 24X28