

Garant GRIDLINE

Montážny vozík so zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 685/3**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931145 685/3
GTIN	4062406352615
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:****Kompletne so zásuvkami 26 × 24 G.**

Montážny vozík 30 × 28 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
--	---

Hmotnosť	89 kg
Počet zásuviek	3
ComfortClose	nie
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Hĺbka	700 mm
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Maximálna nosnosť	600 kg
Výška	685 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Úžitková výška	400 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	400 mm
Šírka	750 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Počet dvier	0
Ø kolesa	125 mm
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jedoručný
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Zásuvková skrinka Výška	500 mm
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou	2
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
so zvýšeným okrajom	áno
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	so zásuvkami
Úžitková výška pre zásuvky	400 mm
Puzdro hore otvorené	nie
Počet výsuvných políc	0

Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 200	931166 200
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 100	931166 100
Montážny vozík na osadenie zásuvkami Výška v mm / počet zásuviek 685/0	931147 685/0
Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na 4 stranách Rozmer v G 30X28	951972 30X28