

Garant GRIDLINE

Montážny vozík so zásuvkami 75 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 885/5**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930725 885/5
GTIN	4062406348762
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:****Kompletne so zásuvkami 36 × 20 G.**

Montážny vozík 40 × 24 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 150, 200

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hmotnosť	131 kg
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Počet zásuviek	5
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
ComfortClose	nie
Zásuvková skrinka Výška	700 mm
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
Výška	885 mm
Hĺbka	600 mm
Šírka	1000 mm
so zvýšeným okrajom	áno
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Úžitková výška	600 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Ø kolesa	125 mm
Počet dvier	0
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Zásuvka Úžitková plocha v G	36x20
Zásuvková skrinka Úžitková výška	600 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	so zásuvkami
Počet výsuvných políc	0
Úžitková výška pre zásuvky	600 mm

Puzdro hore otvorené	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36x20G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 150	930744 150
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 100	930744 100
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 75	930744 75
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 200	930744 200
Montážny vozík na osadenie zásuvkami Výška v mm / počet zásuviek 885/0	930727 885/0
Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na 4 stranách Rozmer v G 40X24	951972 40X24