

Garant GRIDLINE

**Montážny vozík so zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek:
985/7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931145 985/7
GTIN	4062406352660
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:****Kompletne so zásuvkami 26 × 24 G.**

Montážny vozík 30 × 28 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukovätami Haptoprene. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Zásuvková skrinka Úžitková výška	700 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Počet dvier	0
Hĺbka	700 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Šírka	750 mm
Zásuvková skrinka Výška	800 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Maximálna nosnosť	600 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Úžitková výška	700 mm
so zvýšeným okrajom	áno
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
ComfortClose	nie
Počet zásuviek	7
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Výška	985 mm
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Ø kolesa	125 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Hmotnosť	144 kg
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	so zásuvkami
Puzdro hore otvorené	nie
Úžitková výška pre zásuvky	700 mm

Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Montážny vozík na osadenie zásuvkami Výška v mm / počet zásuviek 985/0	931147 985/0
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 100	931166 100
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 150	931166 150
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 75	931166 75
Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na 4 stranách Rozmer v G 30X28	951972 30X28