

Garant GRIDLINE

Montážny vozík so zásuvkami 75 kg, 20×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 885/5**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931025 885/5
GTIN	4062406352578
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:****Kompletne so zásuvkami 20 × 24 G.**

Montážny vozík 24 × 28 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rasti 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 150, 200

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Šírka	600 mm
Zásuvková skrinka Výška	700 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Maximálna nosnosť	600 kg
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Úžitková výška	600 mm
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Počet zásuviek	5
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
so zvýšeným okrajom	áno
Hĺbka	700 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	600 mm
Výška	885 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
ComfortClose	nie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×24
Ø kolesa	125 mm
Hmotnosť	109 kg
Počet dvier	0
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	so zásuvkami
Počet výsuvných políc	0

Úžitková výška pre zásuvky	600 mm
Puzdro hore otvorené	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×24G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 100	931046 100
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 75	931046 75
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Montážny vozík na osadenie zásuvkami Výška v mm / počet zásuviek 885/0	931027 885/0
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 150	931046 150
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 200	931046 200