

Garant GRIDLINE

Montážny vozík na osadenie zásuvkami, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 685/0**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931147 685/0
GTIN	4062406352677
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Na osadenie zásuviek 26 × 24 G.

Montážny vozík 30 × 28 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Osadenie zásuviek je povolené len s č. 931166 alebo č. 931168 (s odblokovaním jednotlivých zásuviek jednou rukou).

Technický opis

Ø kolesa	125 mm
----------	--------

Hĺbka	700 mm
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
ComfortClose	nie
Zásuvková skrinka Úžitková výška	400 mm
Úžitková výška	400 mm
so zvýšeným okrajom	áno
Hmotnosť	55 kg
Maximálna nosnosť	600 kg
Zásuvková skrinka Výška	500 mm
Počet zásuviek	0
Výška	685 mm
Počet dvier	0
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Šírka	750 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	na individuálne osadenie
Počet výsuvných políc	0
Puzdro hore otvorené	nie
Úžitková výška pre zásuvky	400 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na
4 stranách Rozmer v G 30X28

951972 30X28