

Garant GRIDLINE

Montážny vozík na osadenie zásuvkami, 20×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 885/0**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 931027 885/0 |
| GTIN | 4062406352585 |
| Trieda položky | 9GK |

Popis**Prevedenie:**

Na osadenie zásuviek 20 × 24 G.

Montážny vozík 24 × 28 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Osadenie zásuviek je povolené len s č. 931046 alebo č. 931048 (s odblokovaním jednotlivých zásuviek jednou rukou).

Technický opis

| | |
|----------------------------------|--------|
| Zásuvková skrinka Úžitková výška | 600 mm |
|----------------------------------|--------|

| | |
|--|--|
| so zvýšeným okrajom | áno |
| Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy | 2 |
| Počet zásuviek | 0 |
| Úžitková výška | 600 mm |
| Hĺbka | 700 mm |
| ComfortClose | nie |
| Zásuvková skrinka Výška | 700 mm |
| Maximálna nosnosť | 600 kg |
| Výška | 885 mm |
| Počet dvier | 0 |
| Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou | 2 |
| Povrch behúňa bezúrovňový | áno |
| Hmotnosť | 54 kg |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno |
| Šírka | 600 mm |
| Ø kolesa | 125 mm |
| Prevedenie | pojazdný |
| Prevedenie | na individuálne osadenie |
| Puzdro hore otvorené | nie |
| Počet výsuvných políc | 0 |
| Úžitková výška pre zásuvky | 600 mm |
| Hrúbka materiálu | 1,2 mm |
| Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu | 20x24G |
| Druh produktu | Montážny vozík |

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21

914227 HU21

Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na 4 stranách Rozmer v G 24X28

951972 24X28