

Garant GRIDLINE

Montážny vozík na osadenie zásuvkami, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 985/0**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931147 985/0
GTIN	4062406352684
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Na osadenie zásuviek 26 × 24 G.

Montážny vozík 30 × 28 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Osadenie zásuviek je povolené len s č. 931166 alebo č. 931168 (s odblokovaním jednotlivých zásuviek jednou rukou).

Technický opis

Hĺbka	700 mm
-------	--------

Počet dvier	0
ComfortClose	nie
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Šírka	750 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Úžitková výška	700 mm
Ø kolesa	125 mm
Hmotnosť	65 kg
Maximálna nosnosť	600 kg
so zvýšeným okrajom	áno
Výška	985 mm
Počet zásuviek	0
Zásuvková skrinka Úžitková výška	700 mm
Zásuvková skrinka Výška	800 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	na individuálne osadenie
Počet výsuvných políc	0
Puzdro hore otvorené	nie
Úžitková výška pre zásuvky	700 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na
4 stranách Rozmer v G 30X28

951972 30X28