

Garant GRIDLINE

Montážny vozík so zásuvkami 75 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 885/5**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931325 885/5
GTIN	4062406352691
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:****Kompletne so zásuvkami 36 × 24 G.**

Montážny vozík 40 × 28 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 150, 200

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
so zvýšeným okrajom	áno
ComfortClose	nie
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Šírka	1000 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Zásuvková skrinka Úžitková výška	600 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Hmotnosť	153 kg
Hĺbka	700 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Maximálna nosnosť	600 kg
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Ø kolesa	125 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×24
Úžitková výška	600 mm
Počet dvier	0
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Počet zásuviek	5
Výška	885 mm
Zásuvková skrinka Výška	700 mm
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	so zásuvkami
Úžitková výška pre zásuvky	600 mm
Počet výsuvných políc	0

Puzdro hore otvorené	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36x24G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 150	931354 150
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 200	931354 200
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 100	931354 100
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 75	931354 75
Montážny vozík na osadenie zásuvkami Výška v mm / počet zásuviek 885/0	931327 885/0
Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na 4 stranách Rozmer v G 40X28	951972 40X28