

Garant GRIDLINE

Montážny vozík so zásuvkami 75 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 885/7**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931325 885/7
GTIN	4062406272791
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:****Kompletne so zásuvkami 36 × 24 G.**

Montážny vozík 40 × 28 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Počet zásuviek	7
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvková skrinka Úžitková výška	600 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
ComfortClose	nie
Počet dvier	0
Výška	885 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Úžitková výška	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
so zvýšeným okrajom	áno
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×24
Ø kolesa	125 mm
Šírka	1000 mm
Hmotnosť	176 kg
Hĺbka	700 mm
Zásuvková skrinka Výška	700 mm
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	so zásuvkami
Počet výsuvných políc	0
Úžitková výška pre zásuvky	600 mm

Puzdro hore otvorené	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36x24G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 75	931354 75
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 100	931354 100
Montážny vozík na osadenie zásuvkami Výška v mm / počet zásuviek 885/0	931327 885/0
Krycia doska z oceleového plechu so zaobleným okrajom na 4 stranách Rozmer v G 40X28	951972 40X28