

Garant GRIDLINE

Montážny vozík so zásuvkami 75 kg, 46×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 885/6**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931425 885/6
GTIN	4062406355418
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:****Kompletne so zásuvkami 46 × 24 G.**

Montážny vozík v rozmere 50 × 28 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska možno zaaretovať. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 50 mm alebo 2 G (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Je možné použiť iba násuvné deliace priečky GridLine so šírkou 2 G, 4 G, 6 G, 8 G, 10 G alebo 12 G.

Technický opis

Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
---------------------------------	------------

Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Ø kolesa	125 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Zásuvky Úžitková šírka	1150 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Počet dvier	0
ComfortClose	nie
Výška	885 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Zásuvková skrinka Výška	700 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
so zvýšeným okrajom	áno
Zásuvková skrinka Úžitková výška	600 mm
Počet zásuviek	6
Zásuvky Úžitková šírka v G	46
Zásuvka Úžitková plocha v G	46×24
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Šírka	1250 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka	700 mm
Hmotnosť	182 kg
Úžitková výška	600 mm
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	so zásuvkami
Puzdro hore otvorené	nie
Úžitková výška pre zásuvky	600 mm
Počet výsuvných políc	0

Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	46x24G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 100	931454 100
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 75	931454 75
Montážny vozík na osadenie zásuvkami Výška v mm / počet zásuviek 885/0	931427 885/0
Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na 4 stranách Rozmer v G 50X28	951972 50X28