

Garant GRIDLINE

Montážny vozík so zásuvkami 75 kg, 46×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 885/8**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931425 885/8
GTIN	4062406352738
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:****Kompletne so zásuvkami 46 × 24 G.**

Montážny vozík v rozmere 50 × 28 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska možno zaaretovať. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 50 mm alebo 2 G (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Je možné použiť iba násuvné deliace priečky GridLine so šírkou 2 G, 4 G, 6 G, 8 G, 10 G alebo 12 G.

Technický opis

Zásuvková skrinka Úžitková výška	600 mm
----------------------------------	--------

Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Uzamykací systém elektronický - prestavitel'ný	áno
Ø kolesa	125 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
ComfortClose	nie
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Úžitková výška	600 mm
Šírka	1250 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Výška	885 mm
Hmotnosť	217 kg
Počet radiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Zásuvky Úžitková šírka	1150 mm
Počet zásuviek	8
so zvýšeným okrajom	áno
Zásuvková skrinka Výška	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	46
Zásuvka Úžitková plocha v G	46×24
Hĺbka	700 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Počet dvier	0
Prevedenie	pojzdny
Prevedenie	so zásuvkami
Počet výsuvných políc	0
Úžitková výška pre zásuvky	600 mm
Puzdro hore otvorené	nie

Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	46x24G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 75	931454 75
Montážny vozík na osadenie zásuvkami Výška v mm / počet zásuviek 885/0	931427 885/0
Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na 4 stranách Rozmer v G 50X28	951972 50X28