

Garant**„4 v 1“ sústružnícke a vrtacie nástroje 1,5×D, pravé, Ø DC: 12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268404 12
GTIN	4062406272838
Trieda položky	21X

Popis

Prevedenie:

Valcová stopka.

Použitie:

1. Sústruženie čelných plôch.
2. Vrtanie (vyvrtanie a plné vrtanie) – ploché dno otvoru.
3. Vnútorne pozdĺžne sústruženie.
4. Vonkajšie pozdĺžne sústruženie.

Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie polomery rohov a veľkosť držiaka.**
- **Tolerancia vrtania + 0,15 mm (pri vrtaní s poháňaným nástrojom).**
- **Pri vrtaní nad nominálnou hodnotou Ø zostáva zvyškový materiál.**
- **Pri vrtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

Technický opis

Menovitý-Ø D	12 mm
Úžitková dĺžka L ₁	18 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Ø stopky D _s	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	ZCMX 06..
Celková dĺžka L	100 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 41

269028 41