

Garant**„4 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25×D, pravé, Ø DC: 12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268408 12
GTIN	4062406272951
Trieda položky	21X

Popis

Prevedenie:Valcová stopka s **nákrúžkom**.**Použitie:**

1. Sústruženie čelných plôch.
2. Vŕtanie (vyvŕtanie a plné vŕtanie) – ploché dno otvoru.
3. Vnútorne pozdĺžne sústruženie.
4. Vonkajšie pozdĺžne sústruženie.

Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie polomery rohov a veľkosť držiaka.**
- **Tolerancia vŕtania + 0,15 mm (pri vŕtaní s poháňaným nástrojom).**
- **Pri vŕtaní nad nominálnou hodnotou Ø zostáva zvyškový materiál.**
- **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Úžitková dĺžka L ₁	27 mm
Dĺžka stopky L _s	45 mm
Ø d ₂	20 mm
Menovitý-Ø D	12 mm
Ø stopky D _s	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	ZCMX 06..

Dĺžka previsu L _A	35 mm
Séria	„4 v 1“
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 41	269028 41
--	-----------