

Garant**„4 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25×D, pravé, Ø DC: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268408 20
GTIN	4062406272975
Trieda položky	21K

Popis

Prevedenie:

Valcová stopka s **nákrúžkom**.

Použitie:

1. Sústruženie čelných plôch.
2. Vŕtanie (vyvŕtanie a plné vŕtanie) – ploché dno otvoru.
3. Vnútorne pozdĺžne sústruženie.
4. Vonkajšie pozdĺžne sústruženie.

Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie polomery rohov a veľkosť držiaka.**
- **Tolerancia vŕtania + 0,15 mm (pri vŕtaní s poháňaným nástrojom).**
- **Pri vŕtaní nad nominálnou hodnotou Ø zostáva zvyškový materiál.**
- **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

Technický opis

Úžitková dĺžka L ₁	46 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Dĺžka stopky L _s	56 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Menovitý-Ø D	20 mm
Ø d ₂	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	ZCMX 10..

Dĺžka previsu L _A	57,5 mm
Séria	„4 v 1“
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč