

**Garant****„4 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25xD, ľavé, Ø DC: 12mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268409 12
GTIN	4062406272999
Trieda položky	21X

## Popis

### Prevedenie:

Valcová stopka s **nákrúžkom**.

### Použitie:

1. Sústruženie čelných plôch.
2. Vŕtanie (vyvŕtanie a plné vŕtanie) – ploché dno otvoru.
3. Vnútorne pozdĺžne sústruženie.
4. Vonkajšie pozdĺžne sústruženie.

### Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie polomery rohov a veľkosť držiaka.**
- **Tolerancia vŕtania + 0,15 mm (pri vŕtaní s poháňaným nástrojom).**
- **Pri vŕtaní nad nominálnou hodnotou Ø zostáva zvyškový materiál.**
- **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

## Technický opis

Ø d <sub>2</sub>	20 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	27 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Menovitý-Ø D	12 mm
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	45 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	ZCMX 06..

Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	35 mm
Séria	„4 v 1“
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 41	269028 41
--	-----------