

Garant**„4 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 2,25×D, ľavé, Ø DC: 16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268409 16
GTIN	4062406273002
Trieda položky	21X

Popis

Prevedenie:

Valcová stopka s **nákrúžkom**.

Použitie:

1. Sústruženie čelných plôch.
2. Vŕtanie (vyvŕtanie a plné vŕtanie) – ploché dno otvoru.
3. Vnútorne pozdĺžne sústruženie.
4. Vonkajšie pozdĺžne sústruženie.

Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie polomery rohov a veľkosť držiaka.**
- **Tolerancia vŕtania + 0,15 mm (pri vŕtaní s poháňaným nástrojom).**
- **Pri vŕtaní nad nominálnou hodnotou Ø zostáva zvyškový materiál.**
- **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

Technický opis

Úžitková dĺžka L ₁	36 mm
Menovitý-Ø D	16 mm
Ø d ₂	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Ø stopky D _s	20 mm
Dĺžka stopky L _s	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	ZCMX 08..

Dĺžka previsu L _A	43 mm
Séria	„4 v 1“
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 42	269028 42
--	-----------