



Priama brúska pištoľová Akumulátor, Typ: M12FDGA422



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077257 M12FDGA422
GTIN	4058546290672
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová priama brúska FUEL™ **zahnutá** s kompaktnou konštrukciou (celková dĺžka 119 mm). **DRIVE-CONTROL** 4-stupňové nastavenie otáčok a citlivá regulácia otáčok pre dobrú kontrolu.

Rozsah balenia:

1× 2,0 / 1× 4,0 Ah akumulátor, nabíjačka C12 C, 1× upínacie skľučovadlo 6 mm a 8 mm, taška na náradie.

Upozornenie:

Príslušné brúsne kotúče (CER) nájdete pod číslom 554012, čistiace a hrubé čistiace kotúče pod číslami 554050; 554051; 554054 a 554055.

Technický opis

Hmotnosť	0,8 kg
Kapacita akumulátora	2 Ah
Kapacita akumulátora	4 Ah
Rozsah otáčok	0 - 24500 min ⁻¹

Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Napätie akumulátora	12 V
maximálny Ø upínacích klieštín	6 - 8 mm
Označenie výrobcu	M12FDGA-422B
maximálny Ø kotúčov	50 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Priama brúska

Príslušenstvo

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB12	073814 MB12
Čistiaci kotúč (A) prevedenie rúna FINE	554055 FINE
Dokončovací kotúč s rúnom Porovnanie zrnitosti 180	554042 180
Kotúč na hrubé čistenie (SiC) prevedenie rúna CRS	554051 CRS
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Okrúhla kefa so stopkouMosadzný drôt 0,20 mm Ø kefy D1xšírka osadenia L1 30X6	574350 30X6
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Základná súprava akumulátorov Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Čistiaci kotúč (A) prevedenie rúna MED	554055 MED
Kotúč na hrubé čistenie (SiC) prevedenie rúna CRS	554050 CRS
Čistiaci kotúč (A) prevedenie rúna FINE	554054 FINE
Okrúhla kefa so stopkouOceľový drôt 0,30 mm Ø kefy D1xšírka osadenia L1 30X6	574000 30X6
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý Vonkajší Ø 50	554093 50
Li-Ion systém M12B6 Typ akumulátora MB12	073829 MB12
Dokončovací kotúč s rúnom Porovnanie zrnitosti 280	554042 280

Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátora MB12	073815 MB12
Dokončovací kotúč s rúnom Porovnanie zrnitosti 100	554042 100
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý Vonkajší Ø 75	554093 75
Čistiaci kotúč (A) prevedenie rúna MED	554054 MED