



## Priama brúska Akumulátor, Typ: M12FDGS422



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077258 M12FDGS422
GTIN	4058546290641
Trieda položky	03L

### Popis

**Prevedenie:**

Akumulátorová priama brúska FUEL™ (celková dĺžka 262 mm). **DRIVE-CONTROL** 3-stupňová regulácia otáčok.

**Rozsah balenia:**

1× 2,0 / 1× 4,0 Ah akumulátor, nabíjačka C12 C, 1× upínacie skľučovadlo 6 mm a 8 mm, taška na náradie.

**Upozornenie:**

Príslušné brúsne kotúče (CER) nájdete pod číslom 554012, čistiace a hrubé čistiace kotúče pod číslami 554050; 554051; 554054 a 554055.

### Technický opis

Označenie výrobcu	M12FDGS-422B
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Hmotnosť	1 kg
maximálny Ø upínacích klieštín	6 - 8 mm
Kapacita akumulátora	2 Ah
Kapacita akumulátora	4 Ah
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Druh batérie	Li-Ion
Rozsah otáčok	0 - 21000 min <sup>-1</sup>

Napätie akumulátora	12 V
maximálny Ø kotúčov	50 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Priama brúska

## Príslušenstvo

Dokončovací kotúč s rúnom Porovnanie zrnitosti 100	554043 100
Dokončovací kotúč s rúnom Porovnanie zrnitosti 100	554042 100
Dokončovací kotúč s rúnom Porovnanie zrnitosti 280	554043 280
Čistiaci kotúč (A) prevedenie rúna MED	554054 MED
Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB12	073814 MB12
Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátora MB12	073815 MB12
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý Vonkajší Ø 50	554093 50
Dokončovací kotúč s rúnom Porovnanie zrnitosti 180	554043 180
Čistiaci kotúč (A) prevedenie rúna FINE	554055 FINE
Okrúhla kefa so stopkouMosadzný drôt 0,20 mm Ø kefy D1xšírka osadenia L1 30X6	574350 30X6
Kotúč na hrubé čistenie (SiC) prevedenie rúna CRS	554051 CRS
Dokončovací kotúč s rúnom Porovnanie zrnitosti 280	554042 280
Kotúč na hrubé čistenie (SiC) prevedenie rúna CRS	554050 CRS
Li-Ion systém M12B6 Typ akumulátora MB12	073829 MB12
Dokončovací kotúč s rúnom Porovnanie zrnitosti 180	554042 180
Základná súprava akumulátorov Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý Vonkajší Ø 75	554093 75
Čistiaci kotúč (A) prevedenie rúna FINE	554054 FINE
Čistiaci kotúč (A) prevedenie rúna MED	554055 MED
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC

073840 M1218FC

Okrúhla kefa so stopkou Ocelový drôt 0,30 mm Ø kefy  
D1 x šírka osadenia L1 30X6

574000 30X6