



## Uhlová brúska Deadman, Typ: AGVKB24



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077162 AGVKB24
GTIN	4058546293628
Trieda položky	03M

### Popis

#### Prevedenie:

#### Výkonná 230 mm uhlová brúska:

- motor PROtector chránený proti prachu s plynulým rozbehom a obmedzením rozbehového prúdu.
- Ochrana proti opätovnému rozbehu.
- Tlmič vibrácií, otočná prídavná rukoväť.
- Aretácia vretena.

Prevedenie so spínačom ovládanie dvomi rukami, ktorý sa po uvoľnení okamžite vypne. Uhlová brúska s brzdou **RAPIDSTOP™** a bezpečnostnou spojkou.

Odoberateľný ochranný kryt proti prachu chráni pre znečistením a predlžuje životnosť motora.

#### Rozsah balenia:

Vrátane ochranného krytu, prídavnej rukoväte. Vrátane rýchlo upínacej matice FIXTEC.

### Technický opis

Hmotnosť	5,9 kg
maximálne vibrácie podľa EN	2,7 m/s <sup>2</sup>
Príkonná	2400 W
Spínač mŕtveho muža	áno
Zvláštnosť	FIXTEC

Zvláštnosť	Spínač mŕtveho muža (bezpečnostný spínač)
Označenie výrobcu	AGVKB-24-230 EKX DMS
Pozvoľný štart	áno
maximálne otáčky	6500 min <sup>-1</sup>
maximálna hĺbka separácie	68 mm
Blokovanie opätovného nábehu	áno
maximálny Ø kotúčov	230 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Uhlová brúska