

**akumulátorová okružná píla, Typ: M18FCSG66****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078207 M18FCSG66
GTIN	4058546288235
Trieda položky	03L

Popis**Prevedenie:**

- **Kovové háčiky na jednoduché a bezpečné zavesenie prístroja.**
- **Studený rez bez výronkov a iskier.**
- **Nastavenie hĺbky rezu bez použitia nástrojov pre rezy od 1 do 57 mm.**

Akumulátorová ručná kotúčová píla poskytuje rovnaký výkon ako ekvivalentný akumulátorový nástroj – až 750 rezov do mäkkého dreva 90 × 45 mm na jedno nabitie akumulátora (M18™ 12 Ah). Kompatibilné s vodiacou lištou (č. 078208 GRU1400).

- **Bezkefový POWERSTATE™ motor pre rýchlejšie rýchlosti rezania.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ s digitálnou ochranou proti preťaženiu pre vyšší výkon.**

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky M12-18FC, prepravný kufrík.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a štartovacie súpravy nájdete od Č. 073814 a Č. 073839. Vhodný kotúčový pílový list nájdete pod Č. 584075.

Technický opis

Hmotnosť	10 kg
Ø otvora pílového listu	30 mm
Kapacita akumulátora	12 Ah

Prevedenie	rucná kotúčová píla
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
maximálna hĺbka rezu 90°	66 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Balenie	Systémový kufr (HD=Heavy Duty)
Označenie výrobcu	M18FCSG66-121C
Ø pílového kotúča	190 mm
maximálne otáčky	5800 min ⁻¹
Napätie akumulátora	18 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Píla

Príslušenstvo

Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zuby univerzálny Ø kotúča D 190	584075 190
Základná súprava akumulátorov High Output™ Typ akumulátora M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zuby univerzálny Ø kotúča D 160	584075 160
Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátora MHB12	073811 MHB12
Základná súprava akumulátorov High Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Základná súprava akumulátorov High Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Základná súprava akumulátorov High Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátora MHB55	073809 MHB55
Základná súprava akumulátorov Typ M18NRG5	073839 M18NRG5

Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zubyuniverzálny Ø kotúča D 230	584075 230
Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zubyuniverzálny Ø kotúča D 210	584075 210
Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátora MB18	073827 MB18
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zubyuniverzálny Ø kotúča D 300	584075 300
Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zubyuniverzálny Ø kotúča D 250	584075 250
Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zubyuniverzálny Ø kotúča D 350	584075 350
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB8	073810 MHB8
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB3	073808 MHB3