



Akumulátorový vrtací skrutkovač ProCORE, Typ: GSR18110C



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070245 GSR18110C
GTIN	4059952525419
Trieda položky	03B

Popis

Prevedenie:

- **Kompaktné, výkonné akumulátorové vrtacie skrutkovače s otáčaním doprava/doľava.**
- **LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru a indikátor stavu nabitia batérie.**
- **Viacstupňové nastavenie krútiaceho momentu pre presné skrutkovanie.**
- **Elektronická regulácia otáčok pre presné vrtanie a skrutkovanie.**
- **Mäkká rukoväť.**

Technológia KickBack-Control s automatickým vypnutím v prípade zaseknutia, ako aj jedinečnou presnou spojkou a brzdou motora. Skľučovadlo 13 mm na vrtanie do kovu s funkciou Auto-Lock. Vysoký krútiaci moment.

Možnosť dodatočného vybavenia s modulom **Connectivity**.

Výhoda:

Plne kovové vrtacie skľučovadlo.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 lítiovo-iónových akumulátorov, rýchlonabíjačky a L-BOXXu.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory, štartovacie súpravy a nabíjačky nájdete od č. 073851 a č. 073863 – 073867.

Technický opis

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Rozsah otáčok 2. stupeň	0 - 2100 min ⁻¹
Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
maximálny krútiaci moment tvrdý	110 Nm
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
Konštrukcia motora	bezkefový motor
Kapacita akumulátora	4 Ah
Hmotnosť	2,2 kg
typické použitie	Heavy Duty
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	82 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálny krútiaci moment mäkký	47 Nm
Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	18 V
Rozsah otáčok 1. stupeň	0 - 480 min ⁻¹
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Označenie výrobcu	GSR 18V-110C
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Víťací skrutkovač
USP1	18V
USP2	Bezkefový motor, rozsah upínania rýchlopínacieho skľučovadla 1,5 – 13, v L-Boxx

Príslušenstvo

Základná súprava akumulátorov ProCore Typ batérie,
napätie batérie C18

073863 C18

Lítiovo-iónový akumulátor ProCore Typ batérie, napätie
batérie C18

073856 C18