

HOLEX**Ochranné rukavice proti žiare, pár, Velkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094645 10
GTIN	4062406273316
Trieda položky	02H

Popis**Prevedenie:**

Rukavice Horex na ochranu pred teplom s ohňovzdornou technológiou pleteniny s hrúbkou 10 mm na ideálnu prácu s horúcimi časťami.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Lícovanie	velmi dobré
bez silikónov	áno
Pocit na dotyk	dobré
Prilnavosť na mastnom povrchu	primerané
Ochrana pred chladom	nie je k dispozícii
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	2

Veľkosť rukavíc	10
Materiál povrchovej úpravy	neoprény
EN 388 Odolnosť proti oderu	2
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	1
Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	3
Žiaruvzdorná ochrana	velmi dobré
Druh rukavíc	Žiaruvzdorné rukavice
Kategória ochrany	kategória III
Vlastnosť rukavíc	Odolnosť voči plameňom stupeň 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kontaktné teplo do	250 °C
Sálavé teplo do	4231XX °C
Podkladový materiál	akryl
Povrchová úprava	neoprén
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Farba	čierna
Použitie	viacrazové
Rozsah použitia	Allround
Technológia štrikovania	10G
Žiaruvzdorná ochrana do	250 °C
Norma	EN 407
Druh produktu	Žiaruvzdorné rukavice