

**HOLEX****Ochranné rukavice proti žiare, pár, Veľkosť rukavíc: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094645 8
GTIN	4062406273293
Trieda položky	02H

**Popis****Prevedenie:**

Rukavice Horex na ochranu pred teplom s ohňovzdornou technológiou pleteniny s hrúbkou 10 mm na ideálnu prácu s horúcimi časťami.

**Norma:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané
Prilnavosť na mastnom povrchu	primerané
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	3
Veľkosť rukavíc	8
Ochrana pred chladom	nie je k dispozícii
Žiaruvzdorná ochrana	velmi dobré

EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	1
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	2
Pocit na dotyk	dobré
Druh rukavíc	Žiaruvzdorné rukavice
bez silikónov	áno
Materiál povrchovej úpravy	neoprény
EN 388 Odolnosť proti oderu	2
Lícovanie	velmi dobré
Kategória ochrany	kategória III
Vlastnosť rukavíc	Odolnosť voči plameňom stupeň 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kontaktné teplo do	250 °C
Sálavé teplo do	4231XX °C
Podkladový materiál	akryl
Povrchová úprava	neoprén
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Farba	čierna
Použitie	viacrazové
Rozsah použitia	Allround
Technológia štrikovania	10G
Žiaruvzdorná ochrana do	250 °C
Norma	EN 407
Druh produktu	Žiaruvzdorné rukavice