

Garant**Pár rukavíc MASTER CUT D, Veľkosť rukavíc: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094446 11
GTIN	4062406273446
Trieda položky	01H

Popis**Prevedenie:**

Priliehavé a mimoriadne pohodlné vďaka technológii 18-vrstvového úpletu. Príjemná nitrilová mikropenová povrchová úprava pre mimoriadne dobrý cit pre dotyk a obratnosť.

GARANT MASTER CUT D. Úroveň ochrany proti porezaniu D, **úplne bez sklenených a ocelových vlákien.** So zosilneným ohybom palca na zvýšenie odolnosti.

Rukavice sa môžu prať pri teplote 40° - 60° C až 4-krát.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Séria	MASTER CUT
Vlastnosť rukavíc	zosilnenie v ohybe palca
Technológia štrikovania	18G
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100

EN 388	4442D
Podkladový materiál	Špeciálna priadza
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Rozsah použitia	Allround
Farba	sivá / čierna
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	D
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním