

**Garant****Pár rukavíc MASTER CUT D, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 094446 10     |
| GTIN             | 4062406273439 |
| Trieda položky   | 01H           |

**Popis****Prevedenie:**

Priliehavé a mimoriadne pohodlné vďaka technológii 18-vrstvového úpletu. Príjemná nitrilový mikropenová povrchová úprava pre mimoriadne dobrý cit pre dotyk a obratnosť.

**GARANT MASTER CUT D.** Úroveň ochrany proti porezaniu D, **úplne bez sklenených a ocelových vlákien.** So zosilneným ohybom palca na zvýšenie odolnosti.

Rukavice sa môžu prať pri teplote 40° - 60° C až 4-krát.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Séria                   | MASTER CUT               |
| Vlastnosť rukavíc       | zosilnenie v ohybe palca |
| Technológia štrikovania | 18G                      |
| Odev štandard           | Oeko-Tex Standard 100    |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| EN 388                    | 4442D                              |
| Podkladový materiál       | Špeciálna priadza                  |
| Povrchová úprava          | Nitrilová pena                     |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútoraná plocha dlaní             |
| Rozsah použitia           | Presnosť                           |
| Rozsah použitia           | Allround                           |
| Farba                     | sivá / čierna                      |
| Použitie                  | viacrazové                         |
| Trieda ochrany pred rezom | D                                  |
| Druh produktu             | Rukavice na ochranu pred porezaním |