

**Garant****Pár rukavíc MASTER CUT B OIL, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094417 10
GTIN	4062406273552
Trieda položky	01H

**Popis****Prevedenie:**

Priliehavé a mimoriadne pohodlné vďaka technológii 18-vrstvového úpletu. Príjemná nitrilová mikropenová povrchová úprava pre mimoriadne dobrý cit pre dotyk a obratnosť. Preto je veľmi vhodný na presnú manipuláciu s malými dielmi s ostrými hranami. Vďaka nitrilovému 3/4 povlaku až po kĺby sú veľmi vhodné aj do vlhkého alebo mastného prostredia. Druhá povrchová vrstva z brúseného nitrilu na dlani a prstoch poskytuje mimoriadne bezpečný úchop. So zosilneným záhybom palca na zvýšenie odolnosti.

**GARANT MASTER CUT B OIL.** Veľmi flexibilné rukavice s ochranou proti porezaniu s úrovňou ochrany proti porezaniu B. Vhodné pre **zaolejované pracovné prostredie so stredným rizikom porezania**, napríklad na rezacích strojoch.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Séria	MASTER CUT
-------	------------

Veľkosť rukavíc	10
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	zosilnenie v ohybe palca
Technológia štrikovania	18G
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Podkladový materiál	HPPE
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia	Presnosť
Rozsah použitia	Allround
Farba	sivá / čierna
Dĺžka	250 mm
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	B
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním