

**Garant****Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / typ: DM/43****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264839 DM/43
GTIN	4251414902879
Trieda položky	29D

**Popis****Vhodné pre:**

Vyvrtačacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

**Upozornenie:**

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

**Technický opis**

Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Systém	DM
Skrutka pre podložku	259027 1
Podložka	259033 4
Séria	Master Mute
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	48 mm
Odsadenie stredu $L_3$	27 mm

Uhol nábehu	93 Stupeň
Čeľusť, skrutka, O-krúžok	259036 6
vhodná otočná rezná platnička	TN.. 1604..
ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	DTUNL
Celková dĺžka L	35 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

---

## Príslušenstvo

Jednotka upínacích pätiiek Typ 6	259036 6
Podložka Typ 4	259033 4
Skrutka pre podložku Typ 1	259027 1